

高純度水素吸引機

H2-HA300
高純度水素吸引機

極小の水素分子は強力な還元力を持っています。
その還元力でフリーラジカルを無害化し体に新しい活力を！



注目される水素の健康力・美容力

水素生成方式：PEM方式
(量子交換膜Proton Exchange Membrane)
供給：水素
水素発生量：300ml/min±10%
表示パネル：LEDパネル/ライト表示
操作方式：ボタン式
吸引方式：外付け専用ノーズチューブ

使用水源：超純水、蒸留水、精製水、水質TDS10ppm以下の純水
使用環境温度：5~40℃
消費電力：140W(+5%/-10%)
電圧：AC110~240V 50/60Hz
寸法：W210 x D390 x H410
製品重量：5.3kg



水素ガス濃度
**水素純度
99.995%**

水素水サーバー

H2-SHARK (SKGA)
水道水直結据え置きタイプ



- 水素濃度 **1600ppb** ± 10%
- メンブレン180ガロン
- タッチパネル式
- 家庭でもオフィスでも



タイプ：タッチパネル式
供給：水素水
水素濃度：1600ppb±10%
ROシステム：メンブレン180ガロン
水素生成方式：PEM方式
(量子交換膜Proton Exchange Membrane)
使用環境温度：5~40℃
消費電力：45W(+5%/-10%)
電圧：AC110~240V 50/60Hz
寸法：W 260 x D 540 x H 470mm
製品重量：16kg

[製品規格]
PH値：原水のPH値のまま
ORP酸化還元電位：-600±50mV
使用可能水圧：1.5kg~3.5kg
内蔵タンク：2000c.c./min
吐水量
タンクにRO水がある場合：1200cc/min
タンクが空の場合：550±50cc/min
安全設計：漏電ブレーカーシステム

加熱可能型水素生成器

H2-Pot
加熱可能型水素生成器



- 温水素水
- 水素濃度 **1200ppb** ± 10%
- 高純度水素を摂取
- 家の中で簡単に持ち運び



・50度まで加熱可能 ・高濃度水素水 ・高純度水素
水素濃度：1000~1200ppb (水素生成時間約15分) 水素生成量：12~15 ml/min
生成水素純度：≥99.999% 容量：1.8L
水素生成方式：PEM方式 消費電力：200W
(量子交換膜Proton Exchange Membrane) 電圧：AC 110V 60Hz
pH値：PH値は使用した水と変わりません 寸法：W185 x D290 x H330 (mm)
ORP値：(約)-550 mv 製品重量：(約)3 kg
加熱温度：50℃
安全規格：副産物(オゾン、次亜塩素酸HClO) 無し

携帯式水素生成機

H2-SP01W
携帯式水素生成機 充電式



Tritan™ 材
アメリカのFDA認可を受けており、
アメリカでは幼児用品指定材質となっております。

- カップ部分には**Tritan™**材を使用
- USB充電ポート
- チタンプラチナ電解技術



最大濃度：1200ppb±10%
容量：360ml
充電時間：約3時間 (1回のフル充電での約15回使用可能)
生成スイッチを押してから5分で水素水ができます。
完成後自動停止します。

消費電力：5W
電圧：5V
寸法：外径70±1mm x H195mm
製品重量：253g

その他パーツ



#B0051-02-01AA

電磁弁
24DCV/110ACV



#B0080

ダイヤフラム式電磁弁
24DCV/110ACV



#K0127

オートフラッシュバルブ
24DCV



#P0157-01-00AA

ハイプレッシャースイッチ



#P0153-02-01AA

ロープレッシャースイッチ

ブースターポンプ

P-135

メンブレン50~75G用



P-275

メンブレン100~200G用



P-320

メンブレン200~250G用



P-500

メンブレン300~400G用



P-800

メンブレン500G用



24DCV 1.2A
P-135用



29DCV 2A
P-275用



24DCV 3A
P-320用



24DCV 5A
P-500/P-800用

AQ簡単交換カートリッジシリーズ

ニーズに合わせていろいろな組み合わせができます

• AQ-P05 • AQ-T33 • AQ-CTO



MINI-AQ 純水装置



RO逆浸透膜システム一年分カートリッジセット




• 台湾製：9本入り



• 輸入品：7本入り

カートリッジ、水栓、その他パーツ



Puretron® 普立創

全 瑩 淨 水 純 淨 値 得 您 信 賴

TRIWIN WATERTEC CO., LTD.

TEL +886 4-2531-1188 FAX +886 4-2531-0606 e-mail: furuyama@triwin.com.tw